

# DS PORTABLE SCALE

## 操作說明書

親愛的顧客首先感謝您  
購買本公司攜帶型電子秤

### (一) 功能說明：

- ▲精密度:1/5000
- ▲秤重單位共三種:g /oz/ 台兩
- ▲簡易計數功能
- ▲滿載扣重
- ▲開機後於5分鐘內不使用將自動關機
- ▲全覆式保護蓋/防滑腳墊
- ▲電源使用3顆4號電池

### (二) 規格：

秤量值	120.00g	300.00g	500.0g	996.0g
感量值	0.02g	0.05g	0.1g	0.2g
誤差值	±0.02g	±0.05g	±0.1g	±0.2g
秤重單位	g. oz. 台兩			
LCD顯示	5 Digits 11mm			
扣重範圍	滿載可扣重			
電 源	AAA 1.5V*3 PCS			
溫度範圍	0~45°C			
自動校正	300系列 500系列=200g			
	120系列=100g 996系列=500g			
機器外殼	L135*W85*H22mm			
秤盤尺寸	L85*W68mm			
重 量	150g(不含電池)			

迷你秤  
圖示：



### (三) 操作說明：

1. 攜帶型迷你秤為精密之測量衡器,為求秤重能有精確之測量,使用前請於室溫環境下放置5分鐘以上,並於穩定之環境下使用,以得到精確的測量值。
2. 將磅秤放在堅固,平穩之桌面或平台上,掀開保護之上蓋,按 **(ON/OFF)** 鍵開機,開機後約數秒鐘,磅秤將顯示0.0g左下角顯示  $\rightarrow 0 \leftarrow$  (歸零符號).若有殘留數值,請按扣重鍵 **(TARE)** 作歸零動作。此時可開始秤重,請注意不得超過最大秤量。
3. 當待測物為細小物品或液體時,可使用小的容器作為介面首先於開機歸零後放上容器,然後按扣重 **(TARE)** 鍵,磅秤將顯示0.0g即可再秤重。
4. 過載說明:當秤重超過最大負載時LCD會顯示FULL,此時請將秤重物品移開以免破壞感應器。
5. 扣重(TARE):當第一個待測物完成秤重,可按 **(TARE)** 扣重,顯示器會顯示0.0g並出現TARE符號,此時可加測第二個待測物,但其總重不可超過(最大秤重量)。

## DS PORTABLE SCALE 操作說明書

6. 秤重模式選擇鍵(MODE). 機器預設值為公克g,欲更換秤重單位,可按(MODE)鍵。  
依次循環為g. oz. 台兩. PCS  
公克=(g) 盎司=(OZ) 台兩=←  
計數=(PCS)。
7. 校正操作方式: 請於關機狀態下,按住(MODE)鍵約3秒鐘後LCD顯示CAL,然後再按一次(MODE)鍵, LCD顯示零點值,請再按一次(MODE)鍵進入校正模式LCD顯示校正值再放上校正法碼,按(MODE)鍵開始校正,LCD會顯示PASS完成校正,即可至秤重模式,或重新關.開電源。  
120系列校正值=100g  
300系列 500系列校正值=200g  
996系列校正值=500g
8. 計數操作方式: 首先按秤重單位(MODE)鍵,直到LCD下方顯示PCS再按(MODE)鍵2秒,LCD顯示S=50為取樣數量選擇然後請繼續再按(TARE)鍵,依序顯示S=100 S=200 S=10 S=20,當選定取樣數量後,將計數物品放於秤盤上,按(MODE)鍵LCD會顯示CAL再顯示物品數量,移開取樣物品即可計數。
9. 低電壓顯示: 當左上角顯示□□,即表示低電壓,此時請更換4號電池3顆。  
電池正(+ )負(-)極性,可參考電池室底部,標示符號。
- 10.備註: (ZERO) (N/G) 鍵,不作動。

### 警告 :

建議使用者請勿將碳  
鋅電池與鹼性電池混  
合使用,以免電池產  
生不良反應